Datenblatt - ZQ 900-13N

Seilzug-Notschalter / ZQ 900







- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
- Entriegelungstaster
- Stellungsanzeige
- · robuste Ausführung
- großer Anschlussraum
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- außenliegende Dichtmanschette
- · Seilzug- und Seilrissfunktion
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code

eCl@ss

ZQ 900-13N

101184476

4030661332819

27-37-12-90

Zulassung

Zulassung



Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

B_{10d} Öffner (NC)

Gebrauchsdauer

Hinweis

EN ISO 13849-1

100.000

20 Jahre

$$MTTF_d = \frac{B_{10d}}{0.1 \times n_{co}}$$

$$n_{op} = \frac{d_{op} \times h_{op} \times 3600 \text{ s/h}}{t_{ovole}}$$

Allgemeine Daten

Produkt-Name ZQ 900

Vorschriften IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5, EN ISO 13850

Richtlinienkonformität (J/N) € €

Werkstoffe

- Werkstoff des Gehäuses Zink-Druckguss

- Werkstoff des Deckels Kunststoff, Thermoplast

- Werkstoff der Kontakte Silber
Gehäusebeschichtung lackiert
Gewicht 1276 g
NOT-HALT-Taster (J/N) Ja

Mechanische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt

min. Anschlussquerschnitt
 max. Anschlussquerschnitt
 2,5 mm²

Mechanische Lebensdauer > 1.000.000 Schaltspiele

Hinweis Alle Angaben zum Anschlussquerschnitt verstehen sich einschließlich

Aderendhülsen.

Meldeleuchte (J/N) optional
Seillänge max. 75 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- min. Umgebungstemperatur $$-25\ ^{\circ}\text{C}$$ - max. Umgebungstemperatur $$+70\ ^{\circ}\text{C}$$

Schutzart IP65 gemäß IEC/EN 60529

Elektrische Daten

Ausführung des Schaltelementes Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip Sprungschaltglied

Anzahl der Hilfskontakte 1 St.

Anzahl der Sicherheitskontakte 3 St.

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} 6 kV

Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V

Thermischer Dauerstrom Ithe 6 A

Gebrauchskategorie AC-15: 230 V / 4 A,

DC-13: 24 V / 1 A

Kurzschlussschutz 6 A gG D-Sicherung

Abmessungen

Abmessungen des Sensors

- Breite des Sensors 71,5 mm

- Höhe des Sensors 220,3 mm bis 236,3 mm

- Länge des Sensors 97,2 mm

Hinweis

Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich.

Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.


Die einschraubbare Meldeleuchte G24-M20 muss separat bestellt werden, siehe Zubehör.

Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.

Zeichenlegende

- A = Stellungsanzeige
- B = NOT-HALT-Taster
- C = Reset-Taster
- 1 = Zugseil
- 2 = Augenschraube
- 3 = Mutter
- 4 = Seilklemme
- 5 = Spannschloss
- 6 = Seilkausche
- 7 = Schäkel
- 8 = Seilspanner

Kontaktbild



Hinweis zum Kontaktbild

 $^{\textcircled{\tiny{1}}}_{\text{betätigt}}$

unbetätigt

---⁻⁻ Schließerkontakt

o--⁺---o Öffnerkontakt

Typenschlüssel

ZQ 900-(1)(2)

(1)

11 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)

13 1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC)

22 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

02 2 Öffner (NC)

4 Öffner (NC) 04

ohne NOT-HALT-Taster ohne mit NOT-HALT-Taster N

Dokumente

(2)

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (es) 384 kB, 25.10.2018

Code: mrl_zq900_es

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (en) 693 kB, 01.10.2018

Code: mrl_zq900_en

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (de) 388 kB, 01.10.2018

Code: mrl_zq900_de

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (it) 427 kB, 25.10.2018

Code: mrl_zq900_it

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (fr) 387 kB, 25.10.2018

Code: mrl_zq900_fr

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (cs) 424 kB, 25.10.2018

Code: mrl_zq900_cs

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pt) 403 kB, 25.10.2018

Code: mrl_zq900_pt

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (nl) 382 kB, 25.10.2018

Code: mrl_zq900_nl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (jp) 634 kB, 04.02.2014

Code: mrl_zq900_jp

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (cn) 611 kB, 14.02.2017

Code: SISSmrl_zq900_cn

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pl) 422 kB, 25.10.2018

Code: mrl_zq900_pl

Baumusterprüfbescheinigung (de, en) 295 kB, 26.11.2007

Code: z_zq9p01

CCC Zertifikat (en) 4 MB, 29.10.2018

Code: q_zq9p02


CCC Zertifikat (cn) 3 MB, 29.10.2018

Code: q_zq9p03


EAC Zertifikat (ru) 844 kB, 05.10.2015


Code: q_6037p17_ru


Abbildungen




Maßzeichnung (Grundgerät)









Systemkomponenten





101084928 - Augenschraube BM 10 x 40



101203477 - Seilklemme 3 mm NIRO



101203478 - Seilklemme 5 mm NIRO



101190917 - Duplex-Seilklemme 3 mm NIRO

• für Zugseil Ø 3 mm



101196043 - Eiform-Seilklemme GR 3

 \bullet für Zugseil Ø 3 mm



101203472 - SEILKAUSCHE 3 mm NIRO

- für Zugseil Ø 3 mm
- gemäß DIN 6899



101203476 - SEILKAUSCHE 5 mm NIRO

- \bullet für Zugseil Ø 5 mm
- gemäß DIN 6899



101192433 - UMLENKROLLE

- für Zugseil Ø 3 mm
- zur Umlenkung des Zugseiles



101087930 - SPANNSCHLOSS M6

- zur genauen Justage der Seilvorspannung
- gemäß DIN 1480



101186696 - ZUGFEDER RZ-2041

• zur Aufrechterhaltung der Gegenspannung



101186490 - SCHAEKEL NIRO

• Schäkel zur Befestigung des Drahtseils an der Augenschraube



101078670 - ZUGSEIL 5 mm

- mit rotem PVC-Mantel
- Gesamtdurchmesser 5 mm
- Stahlseele Ø 3 mm
- Bestelleinheit: Meter



103003628 - SEILEINRICHTUNG KOMPLETT 5 m

- · Montagefertig geliefert
- mit rotem PVC-Mantel



103003629 - SEILEINRICHTUNG KOMPLETT 10 m

- Montagefertig geliefert
- mit rotem PVC-Mantel

103003865 - SEILEINRICHTUNG KOMPLETT 15 m

- Montagefertig geliefert
- mit rotem PVC-Mantel







- · Montagefertig geliefert
- mit rotem PVC-Mantel



103003630 - SEILEINRICHTUNG KOMPLETT 30 m

- Montagefertig geliefert
- mit rotem PVC-Mantel



103003867 - SEILEINRICHTUNG KOMPLETT 40 m

- Montagefertig geliefert
- mit rotem PVC-Mantel



103003631 - SEILEINRICHTUNG KOMPLETT 50 m

- Montagefertig geliefert
- mit rotem PVC-Mantel



101186704 - Seilspanner S 900

- · Leichte Einstellung
- Nur ein Werkzeug
- Rutschfrei
- Zeit sparen
- Ergonomisch
- Verletzungsfrei



101150877 - Meldeleuchte G24-M20

- rote LED und grüne LED
- einschraubbar in Leitungseinführung M 20 x 1,5
- Linse weiß (klar)



101186263 - Meldeleuchte G24-M20 Orange

- orange LED, Linse weiß (klar)
- einschraubbar in Leitungseinführung M 20 x 1,5



101193805 - MP ZQ/TQ900-441/75

• Adapterplattenset für ZQ 900 / TQ 900



103006011 - ACC-CGLD-M20-MS

- Kabelverschraubung M20
- Metall



103006009 - ACC-BPL-M20-MS

- Verschlussschraube M20
- Metall

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am 30.10.2018 - 16:00:49h Kasbase 3.3.0.F.64I