Reparaturset für Glasfaser-Einziehstab Ø 6 mm





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Inhalt:

- 2 Schraubanschlüsse M5.
- 1 Verbindungsschraube. Verkauft ohne Reparaturkleber.
- Technische Details

Reißfestigkeit der Einziehhilfen nach der Reparatur: 60 kg.

Verwendungsart

- 1. Vor dem Verbinden die Glasfaser abmanteln.
- 2. Den Reparaturkleber für Glasfaser-Einziehstäbe Ø 6, 9 und 11 mm (BIZ 700 256) benutzen.

Mit der Zange BIZ 700 012 oder BIZ 700 013 (16 mm²) crimpen. Das Crimpen muss gemäß den Empfehlungen im technischen Handbuch durchgeführt werden.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Einfacher Plastikbeutel

Höhe (cm): 0.8 Länge (cm): 14.5 Tiefe (cm): 8.5

Nettogewicht (kg): 0.02

♣ Bruttogewicht (kg): 0.02



Überverpackung 1



Karton Höhe (cm): 10

Länge (cm): 25 Tiefe (cm): 21

■ Nettogewicht (kg): 1.1

♣ Bruttogewicht (kg): 1.25

